# HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL-AL - Gehäuse

1412705

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412705

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B16, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x Pg21, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

## Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1412705 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7APB |
| GTIN | 4055626059853 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 262,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 268,34 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten


### Hinweise

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Produktfamilie | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Hinweis zur Anwendung | kompatibel mit Modulträgerrahmen mit Click-in Funktion |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | B16 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x Pg21 |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Länge | 93,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Verriegelungsbügel | PA |

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Verschraubung | 1x Pg21 |
| Verriegelungstyp | Bügel |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |
| | IP67 |
| Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| | 4X (UL 50e) |

| | |
|---|---|
| | 12 (UL 50e) |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßbild

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1412705

**DNV**
Zulassungs-ID: TAE000037S

**cUL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**EAC**
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 84,345 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de