

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung

1415118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415118>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: schwarz/blau, mit Flachdichtung

Produktbeschreibung

Kabelverschraubung, mit Flachdichtung

Ihre Vorteile

- Glühdrahtprüfung 750 °C
- Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial
- Halogenfrei

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1415118
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DDX
GTIN	4055626037790
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,06 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21,87 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung

1415118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415118>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Anwendung	Ex
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	ESKE/1-L-i 25
Geschirmt	nein

Ex-Daten

Verwendbare Kabeltypen	für unarmierte Kabel
Einsatz im Ex-Bereich	ja

Maße

Maßzeichnung	
Länge	43 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Bohrlochdurchmesser	25,1 mm ... 25,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	29 mm
Schlüsselweite Stutzen	29 mm
Sechskant Eckmaß	33 mm
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	3 Nm (Stutzen)
------------------	----------------

Materialangaben

Material Verschraubung	PA (Verschraubung, halogenfrei)
Material Dichtung Kabdeldichtung	EPDM
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13	750
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	10 mm ... 17 mm
Halogenfreiheit	ja

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung

1415118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415118>



Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 75 °C (statisch)

Zulassungen

ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEx	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung


1415118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415118>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung

1415118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415118>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415118>



EAC Ex

Zulassungs-ID: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEx

Zulassungs-ID: IECEx PTB 13.0034X



ATEX

Zulassungs-ID: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX

Zulassungs-ID: TAE00002SV

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung

1415118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415118>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Kabelverschraubung

1415118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415118>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de