# HC-M-05-PT-F - Kontakteinsatzmodul

1417373

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417373

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,14 $mm^2$ ... 2,5 $mm^2$, Anwendung: Leistung

## Ihre Vorteile

- Einfache Installation ohne Werkzeug, auch im eingebauten Zustand, durch Push-in-Anschlusstechnik
- Kürzeste Installationszeit im Vergleich zu anderen Anschlusstechniken
- Schnell und mühelos verdrahten, besonders unter beengten Platzverhältnissen
- Automatisierte Verkabelung durch Roboter möglich
- Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätiger
- Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1417373 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112558 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,28 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,21 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | nur flexible Leiter mit Aderendhülse verwenden |
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Modulträgerrahmen HC-M-B...MF-... erforderlich |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Kontakteinsatz modular |
| Serie | HC-M-05 |
| Anwendung | Leistung |
| Polzahl | 5 |
| Steckgesicht | 5 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 5 |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Anzahl Leistungskontakte | 5 |
| Anzahl Steuerkontakte | 0 |
| Kontakttyp | gerollt |

Isolationseigenschaften

| | |
|---|---|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

### Anschlussdaten


Anschlusstechnik

| | |
|---|---|
| Anschlusstechnik | Push-in-Anschluss |

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm ±1 mm |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 34,2 mm |

| | |
|---|---|
| Höhe | 34 mm |
| Länge | 14,6 mm |

Mechanische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Minimale Gehäusehöhe | 52 mm |
| Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung (III/3) | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| SCCR | 5 kA (UL 2237) |

## Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Steckzyklen | ≥ 500 |

## Materialangaben

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PC |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

## Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |


## Zeichnungen

Maßzeichnung





Maßzeichnung

Schemazeichnung




Polbild Anschlussseite

Diagramm




Derating-Diagramm (6 Module im HC-B 24 Gehäuse)

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1417373

**CSA**
Zulassungs-ID: 158887

| | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 600 V | 15 A | - 14 | - |

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E118976

| | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 600 V | 19 A | - 14 | - |

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E468743

| | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 600 V | 19 A | - | - |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000438 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de