IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK - Durchführungsstecker

1433798

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433798

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Großverpackung mit 32 Stück IOA FEED-THRU/EX (2906598). Durchgangsklemme für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente zum Durchleiten von Feldsignalen hin oder vom I/O-System.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1433798
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DG
Produktschlüssel	DK115Z
GTIN	4063151807405
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	474,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	474,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	US

IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK - Durchführungsstecker

1433798

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433798

Set besteht aus

IOA FEED-THRU/EX - Durchgangsklemme

2906598

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906598



Durchgangsklemme für VIP I/O-Marshalling-Termination Boards zum Durchleiten von Feldsignalen zum oder vom I/O-System. HART-transparent.

IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK - Durchführungsstecker

1433798

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1433798

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
Produktfamilie	VIP I/O-Marshalling
Anzahl der Kanäle	1
Betriebsart	100 % ED

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung maximal U_{max}	30 V
Max. zulässiger Strom	1 A
Nennspannung U_N	24 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC

Ausgangsdaten

Versorgungsnennspannung	24 V DC
Dauerlaststrom	1 A

Anschlussdaten

Steuerkreis

Anschlussart	Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	13

Ex-Daten

Sicherheitstechnische Daten

Eingangsspannung U_i	30 V
Eingangsstrom I_i	1 A
Induktivität Li	0 mH
Kapazität Ci	0 µF
Max. Ausgangsspannung U_o	U_i
Max. Ausgangsstrom I_o	I_i
Max. Ausgangsleistung P_o	P_i

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Maße

Artikelabmessungen

Breite	10,3 mm
Höhe	64,2 mm
Tiefe	72,9 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	0 % ... 95 % (keine Betauung)

Zulassungen

ATEX

Kennzeichnung	Ex II 3G
	Ex nA ic IIC T4 Gc
	Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc
	Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
	Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC
Zertifikat	Sira 16ATEX4260X

IECEx

Kennzeichnung	Ex nA IIC T4 Gc
	Ex nA ic IIC T4 Gc
	Ex nA [ic] IIC T4 Gc
	[Ex ic Dc] IIIC
	Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
	[Ex ia Da] IIIC
Zertifikat	IECEx SIR 16.0088X

FM

Kennzeichnung	FM 3600
	FM 3611
	FM 3810
	Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc
	AEx nA IIC T4 Gc
	Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G

CSA, USA

	Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc

Kennzeichnung	AEx nA IIC T4 Gc
	Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G

CSA, Canada

Kennzeichnung	Ex nA ic IIC T4 Gc
	Ex nA IIC T4 Gc
	Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G

ANSI/ISA

Kennzeichnung	ANSI/ISA 60079-0
	ANSI/ISA 60079-11
	ANSI/ISA 60079-15

ANSI/IEC

Kennzeichnung	ANSI/IEC 60529

Schadgastest

Kennzeichnung	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A

Ex-Daten

ATEX	Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc
IECEx	IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc
FM	Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G
UL, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4
CSA, USA / Kanada	Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Einbaulage	beliebig

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de