CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - D-SUB-Tüllengehäuse

1419725

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419725

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Tüllengehäuse, D-SUB, Material: Zinkdruckguss, Schutzart: IP20, Gehäusegröße: 2, Farbe: metallisch blank



Ihre Vorteile

- Montagefreundlich durch vormontierte Verriegelungsschrauben
- Abgewinkelte Leiterzuführung
- Antimagnetisches Kunststoffgehäuse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1419725
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCAE
GTIN	4055626188041
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	55,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55,3 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tüllengehäuse
Bauform	D-SUB
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	gewinkelt

Anschlussdaten

Schraubengewinde	4-40 UNC

Maße

Breite	40 mm
Höhe	15,2 mm
Tiefe	57 mm

Materialangaben

Farbe	metallisch blank
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Zinkdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	3 mm ... 8,5 mm (ohne Knickschutz)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 °C ... 100 °C

Montage

Montageart	Schraubverriegelung

Zeichnungen

Schemazeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,592 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de