VC-K-T3-IN (13-25) - Tüllengehäuse

1424368

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424368

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 13 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

Ihre Vorteile

- Zwiebeldichtung mit einem Dichtungsbereich für Kabeldurchmesser von 10 mm ... 25 mm
- Kunststoffgehäuse mit geradem Kabelabgang und Kabelverschraubung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424368
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLAAA
GTIN	4046356772945
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	141 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	128,073 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tüllengehäuse
Produktfamilie	VARIOCON
Bauform	VC3
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	Pg29
Befestigungsschrauben	M4 (Innensechskant 3 mm)
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	1,2 ... 1,8 Nm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	41,2 mm
Höhe	97 mm
Länge	96,5 mm
Gewindeart Dichtungsseite	Pg29

Materialangaben

Farbe	schwarz
Farbe des Gehäuseteils	black
Material Gehäuse	PBT (Tüllengehäuse)
Material Dichtung	NBR, leitfähig
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
	NBR (O-Ring)
Material Kabeldichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Material Verriegelungsschraube	Edelstahl

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	13 mm ... 25 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Pg29
Verriegelungstyp	Schraube

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP67 (DIN IEC 60529)
	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Befestigungsschrauben	M4 (Innensechskant 3 mm)

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	064af7c6-c5d1-43b1-937d-cfeb6ab8608b

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,242 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de