

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424518>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 16 mm ... 28 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424518
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DCX
GTIN	4055626374239
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,786 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424518>

## Technische Daten

### Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---

### Artikeleigenschaften

Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	ESKV-L 40
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A


### Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

### Kennwerte

Kategorie der Schlageinwirkung	4
Ausführung, Zugentlastung	A

### Maße

Maßzeichnung	
Länge	58 mm
Länge Anschlussgewinde	18 mm
Bohrlochdurchmesser	40,1 mm ... 40,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	46 mm
Schlüsselweite Stutzen	46 mm
Sechskant Eckmaß	46 mm
Gewindeart Anschlusseite	M40 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

### Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	20 Nm (Überwurfmutter)
	20 Nm (Stutzen)

### Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Dichtung Kabdeldichtung	EPDM

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424518>

Material Verschraubung

PA

## Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	16 mm ... 28 mm
Leitungsaußendurchmesser	17,4 mm ... 26,4 mm (UL)

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)


# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424518>

## Zeichnungen



# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424518>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424518>



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E179850



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E179850

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424518>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424518>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,425 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)