OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-Gehäuse

1471772

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471772

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Produktfoto zeigt ein geöffnetes Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: transparent, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert

Ihre Vorteile

- International zertifiziertes Gehäusesystem
- Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
- Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
- Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1471772
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACFDBA
GTIN	4063151881313
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,165 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,111 kg
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	EE

Technische Daten


Hinweise

Montagehinweis	Verwenden Sie zum Verschrauben der Bauteile auf den Eckeinlegern, den Montagedomen und dem Gehäuse ausschließlich die mitgelieferten Schrauben.
Empfehlung	Um die Schutzart aufrechtzuerhalten, müssen Sie in allen Öffnungen geeignete Komponenten mit mindestens derselben IP-Schutzart installieren.
Empfehlung	Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung.
Bestellhinweis:	Befestigungsfüße, Befestigungsplatten, Montageplatten sowie die Befestigung für die Mastmontage sind als Zubehör verfügbar, aber nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Feldgehäuse
Gehäusetyp	Outdoor-Gehäuse
Gehäuseserie	OCS
Produktfamilie	OCS..0806..
Lüftungsöffnung vorhanden	nein
Batteriefach	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	204 mm
Höhe	223 mm
Tiefe	134 mm
Bohrlochdurchmesser	10 mm (Mechanische Sicherung am Schnappverschluss möglich)

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Farbe (Gehäusedeckel)	transparent
Material Gehäuse	PC UV-stabilisiert
Material Dichtung	PUR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Glühdrahtprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

Schutzart (IP-Code)

Prüfspezifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP69
Max. zu erreichender NEMA-Code	6P
Schlagfestigkeit	IK10 (bei -35 °C ... +40 °C)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Angaben zur Leiterplatte

Art der Leiterplattenbefestigung	Verschraubung

Montage


Montageart	Mastmontage oder Wandmontage
Einbaulage	beliebig

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Kartonverpackung


Zeichnungen

Maßzeichnung




Schematische Abbildung - weitere Details siehe Produktfamilienzeichnung im Download Center

Diagramm



Verlustleistungsdiagramm 0 K ... 100 K

Diagramm



Verlustleistungsdiagramm 0 K ... 30 K

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1471772

cULus Listed
Zulassungs-ID: E255026-20221017

FI Cert
Zulassungs-ID: FI/42054

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190103
ECLASS-15.0	27190103

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	3145d64e-a1d0-43f7-8d46-df50a78b3188

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	21,977 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de