HS LC-D3,2CS-45 - Lichtleiter

1474367

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1474367

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einzellichtleiter, passiv, starr, Senkkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 45 mm, ESD-Schutz: <4 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Ihre Vorteile

- Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
- Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
- ESD-Festigkeit
- Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
- Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1474367
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACGABC
GTIN	4063151888800
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,75 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,75 g
Zolltarifnummer	90019000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
Allgemein	Abstand zwischen LED und Lichtleiter 0,2 mm.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Lichtleiter
Polzahl	1
Ausrichtung	vertikal
Leitertyp	Einzellichtleiter
Kopfform	Senkkopf
Anzahl der Anzeigen	1 (1 Reihe x 1 Spalte)

Elektrische Eigenschaften

ESD-Schutz	< 4 kV

Maße

Länge	45 mm
Durchmesser	3,2 mm
Bohrlochdurchmesser	2,8 mm
Maße	3 mm (Einpresslänge)

Materialangaben

Farbe (Lichtleiter)	transparent
Material Lichtleiter	Polycarbonat

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Montage

Montageart	Einpressen

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de