

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m

Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1521766 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1BIA |
| GTIN | 4017918968755 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 49,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 48,8 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel

1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------------|----------|
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |

Isolationseigenschaften

| | |
|------------------------|----|
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Isulationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung U_N | 48 V AC |
| | 60 V DC |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------|------------|
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |

Signalisierung

| | |
|-------------------------|------|
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

Anschlussdaten

| | |
|------------------|----------------------------|
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm (M8-Steckverbinder) |

Steckverbinder

| | |
|-------------|---------------------|
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel

1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>




Anschluss 2

| | |
|---------------|---------------------|
| Bauform | Buchse gewinkelt M8 |
| Polzahl | 3 |
| Kodierungsart | A |

Kabel / Leitung

| | |
|---------------|-------|
| Leitungslänge | 1,5 m |
|---------------|-------|

PUR halogenfrei schwarz [PUR]

| | |
|--|--|
| Maßzeichnung |  |
| Leitungsgewicht | 26 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,25 mm ² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,35 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Aderisolierung) ≥ 0,50 mm (Außenmantel) |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 80 % |
| Leiterwiderstand max. | max. 79 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 GΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 44 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrtsweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, |

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel

1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>



| | |
|------------------------------------|--|
| | Beschleunigung: 10 m/s ² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥2000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel hydrolyse- und mikrobenbeständig bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich silikonfrei Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |

Normen und Bestimmungen

| | |
|---------------------|-------------------|
| Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel


1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Buchse M8 x 1, gewinkelt, geschirmt

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchseseite


SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>

Schemazeichnung



Ausrichtung der Polbilder


SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>

Diagramm




SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>

Schaltplan



Kontaktbelegung der M8-Buchse

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel

1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 221474

| | Nennspannung U _N | Nennstrom I _N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm ² |
|-------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| keine | 60 V | 4 A | - | - |



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 221474

| | Nennspannung U _N | Nennstrom I _N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm ² |
|-------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| keine | 60 V | 4 A | - | - |



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel



1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH - Sensor-/Aktor-Kabel

1521766

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1521766>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |
|--|---|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,553 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de