
VC-AMC 4 - Kontaktträger

1583877

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583877

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRIMP



Kontaktträger, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 4, Bemessungsspannung: 690, Bemessungsstrom: 70 A, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Ihre Vorteile

- Einfach in den Wandausschnitt VC-AR... einrasten fertig
- Verzicht auf Anbauflansche
- Entriegelung der Crimpkontakte mittels Schlitzschraubendreher

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1583877
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLACC
GTIN	4046356569644
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22,17 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,532 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Produktfamilie	VARIOCON
Serie	VC-D
Bauform	VC2
Polzahl	4
Steckgesicht	3+PE


Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	690 V
Bemessungsspannung	690
Bemessungsstrom	70 A
	70 A

Maße

Maßzeichnung	
Breite	66,3 mm
Höhe	26 mm
Länge	47,36 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau
Farbe des Gehäuseteils	grau
Material Gehäuse	Polyamid
	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 50

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Montageart	Hinterwandmontage

Zeichnungen

Maßzeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583877

cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,132 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de