EV-T2SOC-PA-WL - Schutzdeckel

1549889

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1549889

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect modular, Typ 2, Schutzdeckel, Gen 2 Premium, Zubehör, eckig, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, ohne Branding, mit LED (gemeinsamer Anodenanschluss), zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Ohne Logo, IEC 62196-2

Produktbeschreibung

Selbstschließender Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1549889
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBFLC
GTIN	4067923025516
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	142 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	142 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL


Technische Daten

Artikeleigenschaften


Produkttyp	Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose
Produktfamilie	CHARX connect modular
Ausführung	Gen 2 Premium
	Zubehör
Ausstattung	ohne Branding
	mit LED (gemeinsamer Anodenanschluss)
Kompatibilität	kompatibel mit allen CHARX connect Infrastrukur-Ladedosen
	kompatibel mit CHARX connect modular Shutter
Ladestandard	Typ 2
Lademodus	Mode 3, Case B
Bauform (Schutzdeckel)	eckig
Aufgebrachtes Logo	Ohne Logo
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Maße

Schutzdeckel

Maßzeichnung	
Breite	84,9 mm
Höhe	93,7 mm
Tiefe	30,5 mm

Bohrmaße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	60 mm

Materialangaben

Farbe (Schutzdeckel)	schwarz (9005)
Material (Schutzdeckel)	Kunststoff

Mechanische Eigenschaften

Art der Deckelbewegung	Selbstschließend

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Schutzdeckel)	IP54
	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (über dem Meeresspiegel)

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	IEC 62196-2
Hinweis	AFIR - EU 2025/656 konform

Montage


Montageart Schutzdeckel	Vorderwandmontage (rückseitige Verschraubung, die zugehörige Infrasturkur-Ladedose kann sowohl von hinter- als auch von vorne angebracht werden)
Befestigungsschrauben	M5-Gewinde

Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung




Schemazeichnung



Hinterwandmontage mit rückseitiger Schutzdeckelverschraubung
Die Verschraubung eines Schutzdeckels aus dem Zubehörsortiment (EV-T2SC) ist nur rückseitig möglich. Die Wanddicke darf maximal 5 mm betragen. Der von hinten aufzuschiebende Dichtungsrahmen muss mit der flachen Seite auf der Gehäusewand aufliegen und die Infrastruktur-Ladedose vollständig umschließen.

Schemazeichnung



Vorderwandmontage mit rückseitiger Schutzdeckelverschraubung
Die Vorderwandmontage ist nur möglich, wenn der Verriegelungsaktuator demontiert ist. Wir empfehlen dazu die Verwendung einer Infrastruktur-Ladedose ohne vormontierten Verriegelungsaktuator (EV-T2M3SE-...E0..., z.B. 1621729).
Die Verschraubung eines Schutzdeckels aus dem Zubehörsortiment (EV-T2SC) ist nur rückseitig möglich. Die Wanddicke darf maximal 10 mm betragen. Der von vorne aufzuschiebende Dichtungsrahmen muss mit der flachen Seite auf der Gehäusewand aufliegen und die Infrastruktur-Ladedose vollständig umschließen.

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	5,047 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de