# RC-22P2000 - Crimpkontakt

1603321

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1603321

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Crimpkontakt, Stift, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,22 $mm^2$ ... 0,56 $mm^2$, Material Kontakt: Cu-Legierung, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung
- Variabler Fertigungsanlauf durch Voll- oder Halbautomatisierung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1603321 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABRECA |
| GTIN | 4046356244909 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,158 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,133 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Bestellhinweis: | Einzelkontakt |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Kontakttyp | gerollt |

### Anschlussdaten

Anschlusstechnik

| | |
|---|---|
| Kontaktart | Stift |
| Anschlussart | Crimpanschluss |

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Material Kontaktoberfläche | Au |

### Maße

| | |
|---|---|
| Durchmesser (Kontaktdurchmesser) | 1 mm |

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Steckzyklen | 100 |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000796 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de