# RC-5CS2000 - Crimpkontakt

1603517

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1603517

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung kann je nach Anschlussbereich abweichen

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Anschlussquerschnitt: 1 $mm^2$ ... 1,5 $mm^2$, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241635

## Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1603517 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABREAG |
| GTIN | 4046356245852 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,54 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,463 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Kontakttyp | gedreht |

### Anschlussdaten

Anschlusstechnik

| | |
|---|---|
| Kontaktart | Buchse |
| Anschlussart | Crimpanschluss |

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt | 1 mm² ... 1,5 mm² |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht) | Ni |
| Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Au |

### Maße

| | |
|---|---|
| Durchmesser (Kontaktdurchmesser) | 2 mm |

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Steckzyklen | 100 |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000796 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ec77c5-3623-463b-a724-110ddbf0314c |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,043 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de