M23-00000008002-SIG - Gehäuse für Rundsteckverbinder

1554094

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554094

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelsteckverbinder, Serie: M23 PRO Signal, gerade, Schraubverriegelung, geschirmt: ja, Hinweis: nur in Kombination mit im Zubehör aufgeführten Kontakteinsätzen verwendbar; Sicherheitshinweise und Einbauanweisung siehe Referenzartikel 1629213 (Crimpversion) bzw. 1340700 (Lötversion)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1554094
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRABE
GTIN	4067923032057
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	99,18 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,18 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Kontakteinsätze separat bestellen

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder-Gehäuse
Serie	M23 PRO Signal
Anwendung	Signal
Geschirmt	ja
Pg-Verschraubung	ohne

Materialangaben

Material Dichtung	FKM

Steckverbinder

Bauform	gerade

Gehäuse

Ausführung	Kabelsteckverbinder-Gehäuse
Gewindeart	M23
Bauform	gerade
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Pg-Verschraubung	ohne
Material (Gehäuse)	GD-Zn
Schutzart (gesteckt)	IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K

Dichtung

Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 8,5 mm
Material Dichtung	FKM

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (siehe Derating)
Höhenlage	2000 m


M23-00000008002-SIG - Gehäuse für Rundsteckverbinder

1554094

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1554094

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung Gehäuse

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de