

HC-B-AF-SET - Anbauflansch

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604638>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Anbauflansch für HEAVYCON-ADVANCE-Gehäuse, Set bestehend aus: 2 Anbauflanschen mit 4 selbstschneidenden Schrauben (M4, Torx®) und 4 Fächerunterlegscheiben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1604638
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APZ
GTIN	4017918893262
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,86 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-B-AF-SET - Anbauflansch

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604638>



Technische Daten

Hinweise

Allgemein	1 Stück je Steckverbinder
-----------	---------------------------

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Anbauflansch
Bauform	B6 - B24
Schutzdeckel	nein
Pg-Verschraubung	ohne

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Für M4-Befestigungsschrauben des Anbaugehäuses)
------------------	--

Maße

Maßzeichnung	
Breite	42 mm
Höhe	20,5 mm
Tiefe	14 mm
Bohrlochdurchmesser	4,5 mm

Materialangaben

Material	Aluminiumdruckguss
----------	--------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Verriegelungstyp	Mutter

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montagehinweis	Um die Funktion des Schutzleiterkontaktees auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. Mindestwandstärke eines Stahlbleches: 2,0 mm. Bei Montage mit selbstschneidenden M4-Schrauben: Bohrlochdurchmesser 3,6 mm
----------------	--

HC-B-AF-SET - Anbauflansch


1604638

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604638>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



HC-B-AF-SET - Anbauflansch

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604638>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-AF-SET - Anbauflansch

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604638>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de