# EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Dichtung

1621465

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1621465

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CHARX connect basic, Typ 2, Dichtung, Für die Befestigungsfläche des Verriegelungsaktuators oberhalb der Infrastruktur-Ladedose, wenn kein Verriegelungsaktuator angebracht wird, IEC 62196-2



Abbildung ähnlich

## Produktbeschreibung

Dichtung für die Befestigungsfläche des Verriegelungsaktuators oberhalb der Infrastruktur-Ladedose, wenn kein Verriegelungsaktuator angebracht wird

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1621465 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XA |
| Produktschlüssel | XWBFAC |
| GTIN | 4046356932547 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Dichtung |
| Produktfamilie | CHARX connect basic |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe () | schwarz (9005) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |

### Normen und Bestimmungen

Normen

| | |
|---|---|
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002884 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de