EV-GBAC-PARK - Ladesteckerhalterung

1624142

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1624142

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect, GB/T, Ladesteckerhalterung, Zubehör, Vorderwandmontage, Gehäuse: schwarz, für Fahrzeug-Ladestecker an Ladestationen (EVSE), GB/T 20234.2

Produktbeschreibung

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1624142
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBDYY
GTIN	4055626241586
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	96 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	96 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Ladesteckerhalterung
Produktfamilie	CHARX connect
Ausführung	Zubehör
Ladestandard	GB/T
Lademodus	Mode 3
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 ()

Mechanische Eigenschaften

Fixierung	Mit Betätigungshebel
Entnahme	Hebelbetätigung und Ziehen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54 (gesteckt)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen und Bestimmungen

Normen


Normen/Bestimmungen	GB/T 20234.2

Montage

Montageart Ladesteckerhalterung	Vorderwandmontage (Frontneigung möglich 0° ... 45°)
Durchmesser Befestigungsbohrung	7,00 mm (Sechskantbefestigung)


Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Lochbild

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de