# EV-T2SF-EM - Befestigungsrahmen

1627637

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1627637

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect basic, Typ 2, Befestigungsrahmen, Zubehör, Vorderwandmontage, Gehäuse: schwarz, zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Ohne Logo, IEC 62196-2

## Produktbeschreibung

Befestigungsrahmen für Infrastruktur-Ladedose

## Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1627637 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XA |
| Produktschlüssel | XWBFAC |
| GTIN | 4055626346106 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60,074 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 60,074 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Befestigungsrahmen |
| Produktfamilie | CHARX connect basic |
| Ausführung | Zubehör |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B |
| Aufgebrachtes Logo | Ohne Logo |
| Kundenvariationen | Auf Anfrage |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |

### Normen und Bestimmungen

Normen


| | |
|---|---|
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart Anbaurahmen | Vorderwandmontage (rückseitige Verschraubung) |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | < 7,00 mm (Langloch, Abstände siehe Lochbild) |
| Im Lieferumfang enthaltene Schrauben | M5x20-Zylinderkopfschrauben |


## Zeichnungen

Maßzeichnung





Maßzeichnung

Maßzeichnung




Lochbild

Schemazeichnung



Hinterwandmontage mit vorderseitiger Schutzdeckelverschraubung
Die Verschraubung eines Schutzdeckels (EV-T2SC-EM) aus dem Zubehörsortiment ist mit einem entsprechenden Befestigungsrahmen (EV-T2SF-EM) ist nur vorderseitig möglich. Die Wanddicke darf maximal 5 mm betragen. Der von hinten aufzuschiebende Dichtungsrahmen muss mit der flachen Seite auf der Gehäusewand aufliegen und die Infrastruktur-Ladedose vollständig umschließen.

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002884 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de