

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Anbaurahmen



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657889>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



SC-RJ-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Kunststoff, für Transceiver, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1657889
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNODF
GTIN	4046356131957
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,33 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,6 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Anbaurahmen



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657889>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-----------	--

Artikeleigenschaften

Anwendung	Leiterplattenanschluss SCRJ
Bauform	SC-RJ
Polzahl	2
Steckgesicht	SC-RJ
Isolationseigenschaften	
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	
Anschlussart	Federkraftanschluss

Maße

Maßzeichnung	
Breite	22,2 mm
Höhe	42 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Gehäuseoberfläche	PA, lichtgrau
Material Kontaktobерfläche	Au/Ni
Material Kontaktträger	Polyester GF

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 500

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Anbaurahmen



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657889>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Montage


Montageart	Vorderwandmontage
------------	-------------------

1657889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657889>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

Maßzeichnung




Montageausschnitt

1657889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657889>

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Bohrplan

1657889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657889>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Anbaurahmen



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657889>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de