

# VS-A-F-IP67-BK - Anbaurahmen

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658668>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1658668
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNNDA
GTIN	4046356163200
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,73 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# VS-A-F-IP67-BK - Anbaurahmen

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658668>



## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

Anwendung	Freenet
Bauform	Variante 6
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	1
Isolationseigenschaften	
Verschmutzungsgrad	2

### Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	Kupfer
--------------------	--------

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	36 mm
Höhe	36 mm
Tiefe	27,5 mm
Länge	27,6 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung Flachdichtung	NBR
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Gehäuseoberfläche	PA, lichtgrau
Material Kontaktobерfläche	Au/Ni
Material Kontaktträger	Polyester GF

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 1000

# VS-A-F-IP67-BK - Anbaurahmen

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658668>



## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

## Montage

Montageart	Vorderwandmontage
------------	-------------------

# VS-A-F-IP67-BK - Anbaurahmen


1658668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658668>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

# VS-A-F-IP67-BK - Anbaurahmen

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658668>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-A-F-IP67-BK - Anbaurahmen

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658668>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)