# HC-BS-PG36 - Verschlussschraube

1674545

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1674545

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Verschlussschraube, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: silberfarben



## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1674545 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7DZX |
| GTIN | 4017918135447 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 72,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 65,87 g |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Verschlussschraube |
| Pg-Verschraubung | Pg36 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Länge | 13 mm |
| Länge Anschlussgewinde | 8 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Sechskant Eckmaß | Durchmesser (kein Eckmaß) |
| Gewindeart Anschlussseite | Pg36 |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | messingfarben |
| Material | Messing, vernickelt |
| Material Dichtung | NBR (O-Ring) |
| Material Gehäuseoberfläche | Ni |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Halogenfreiheit | nein |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP68 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Blindstopfen Pg36

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1674545

**EAC**
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27140805 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000032 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7c2ea186-890c-44c2-ba72-8041b2de94ab |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,958 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de