VS-09-TI-2EMV - D-SUB-EMV-Innentülle

1688476

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688476

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-Sub



D-SUB-EMV-Innentülle, für Tüllengehäuse VS-09-..., Shell-Größe 1, geschirmt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1688476
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCBC
GTIN	4017918876388
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,89 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,76 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datensteckverbinder (kabelseitig)
Anwendung	EMV-Innentülle
Bauform	D-SUB
Polzahl	9
Kabelabgang	schräg

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	D-SUB

Schnittstellen

Signalart/Kategorie	Universal

Maße

Breite	30,5 mm
Höhe	16,9 mm
Länge	63,9 mm

Materialangaben

Farbe	metallisch blank
Material Gehäuse	Metall

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,488 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de