VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - D-SUB-Kabel

1656275

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656275

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-Sub



Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 15-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 2 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 2 und geraden Kabelabgang, Länge: 2 m

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1656275
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCAS
GTIN	4046356029759
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	186 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	184,7 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Bauform	D-SUB
Polzahl	15
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Schnittstellen

Signalart/Kategorie	Universal

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom	1 A
Betriebsspannung	30 V
Übertragungsmedium	Kupfer

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 50

Materialangaben

Material Gehäuse	PVC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet
Außenmantel, Material	PVC

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	D-SUB

Leiteranschluss

Anschlussart	D-SUB

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Buchse gerade D-SUB 15
Schutzart	IP20

Anschluss 2

Bauform	Stecker gerade D-SUB 15

Schutzart	IP20

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2,00 m
Leitungstyp	Ethernet
Leitungsaußendurchmesser	28,00 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	beige
Einzelader, Querschnitt	28 mm²
Leitungsquerschnitt	0,08 mm²
AWG Signalleitung	28
Schirmung	Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 70 °C


Zeichnungen

Schemazeichnung




Polbild

Schemazeichnung



Steckgesicht

Schaltplan



Schaltplan

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656275

EAC
Zulassungs-ID: 19060508

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	6,603 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de