M23-1RS1N8A0000 - Kontakteinsatz

1662906

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1662906

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRIMP



Kontakteinsatz, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Serie: M23 PRO

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1662906
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRABT
GTIN	4067923201309
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,58 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,167 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm separat bestellen

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Serie	M23 PRO
Anwendung	Signal
Polzahl	19
Steckgesicht	16+2+PE
Anzahl Steuerkontakte	19
Kodierung	N
Gewindeart	M23

Elektrische Eigenschaften

Kontakt: Kontaktgruppe 1

Kontaktdurchmesser	1,5 mm
Querschnitt min.	0,08 mm²
Querschnitt max.	1 mm²
Nennstrom I_N	10 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Nennspannung U_N	150 V
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Kontakt: Kontaktgruppe 2

Kontaktdurchmesser	1 mm
Querschnitt min.	0,08 mm²
Querschnitt max.	1 mm²
Nennstrom I_N	8 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Nennspannung U_N	150 V
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss

Materialangaben

Material Isolierkörper	PA 6.6

Steckverbinder

Drehsinn	Standard

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Höhenlage	2000 m

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de