

CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Crimpkontakt



1663857

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663857>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, gedreht, Stift, Material Kontakt: Kupferlegierung, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18, nacheilender Kontakt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1663857
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AID
Katalogseite	Seite 561 (C-2-2019)
GTIN	4017918123529
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,213 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,1 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für HC-HV-Kontaktträger, die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt
-----------	---

Montage

Montagehinweis	für HC-M-06-, HC-M-06P-, HC-M-02-CT-...-HV-16, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- und HC-HV-Kontaktträger. Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60352-2 bestimmt.
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-HV
Ausführung	Stift-Einzelkontakt
Kontakttyp	gedreht
Besondere Eigenschaften	nacheilend

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Stift
Anschlusstechnik	Crimpanschluss
Anschlussquerschnitt	1 mm² ... 1 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	18
Abisolierlänge der Einzelader	7,5 mm
Leiterquerschnitt flexibel	1 mm² ... 1 mm²

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	versilbert

Maße

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	2,5 mm
--------------------	--------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Crimpkontakt

1663857

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663857>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663857>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Crimpkontakt



1663857

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663857>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	6817204b-2a5f-4ed1-8856-144bb5039476

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,051 kg CO2e
---------	---------------