
VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-Kontakteinsatz

1688078

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688078

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Stift, Schraubanschluss, gerade, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse in Schutzart IP67

Ihre Vorteile

- Schraubanschluss

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1688078
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCAA
GTIN	4017918179564
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,27 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,1 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Anwendung	Kombinations-Kontakteinsatz
Bauform	D-SUB
Polzahl	15
Steckgesicht	D-SUB 15
Geschirmt	nein

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	60 V
Bemessungsstrom	5 A
Isolationswiderstand	≥ 5000 MΩ
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar	≤ 2,5 mΩ
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss

Maße

Breite	39,3 mm
Höhe	12,6 mm
Länge	48 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl
Material Gehäuseoberfläche	verzinnt
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Au/Ni

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≤ 200
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,30 N
Ziehkraft pro Signalkontakt	≤ 2,2 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Montageart	Bohrung

Zeichnungen

Schaltplan



Schaltplan

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	68c12945-45a9-433b-9009-2386a8d401bf

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,203 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de