VS-PSC 1,5/3-M PE - Leiterplatten-Grundleiste

1689336

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689336

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

POWER-SUBCON-Grundgehäuse, für Anbauseite, geschirmt, Farbe: grün



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1689336
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCAB
GTIN	4017918893187
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,89 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,48 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	MINI-COMBICON Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betrieblichen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Anwendung	voreilender PE-Kontakt
Bauform	D-SUB
Polzahl	3

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom	8 A
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Isolationswiderstand	1 TΩ
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschlussart	Leiterplattenanschluss

Maße

Breite	30,8 mm
Höhe	13,7 mm
Länge	20,8 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	verzinnt
Material Kontaktträger	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Montage


Montageart	Gewinde

Zeichnungen

Schemazeichnung



Bohrplan/Lötpadgeometrie



Bohrplan

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,055 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de