HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplatte

1775266

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775266

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit einem D-SUB-Stecker, Polzahl 25, Gehäusebaureihe HC-D 15...

Produktbeschreibung

Adapterplatte, inkl. Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1775266
Verpackungseinheit	2 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AZD
GTIN	4017918037994
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,14 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,14 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Für HEAVYCON-Gehäuse, Bauform D15, zum Einsatz im Anbaugehäuse

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Bauform	D15
Polzahl	25
Dichtung vorhanden	ja

Maße

Maßzeichnung	
Breite	23 mm
Höhe	7 mm
Länge	57 mm

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	Mit Befestigungsschrauben: 1) Blechschraube Phillips 2,9x6,2 / 2) M3x10 DIN 84 Einbaulage der Adapterplatte im Tüllengehäuse: T ist nach der Montage im Gehäuse sichtbar. Einbaulage der Adapterplatte im Anbau- / Sockel- / Kupplungsgehäuse: A ist nach der Montage im Gehäuse sichtbar. Einbaulage des D-SUB (nach der Montage im Gehäuse): vor der Montageplatte (Vorderwandmontage)

Zeichnungen

Maßzeichnung



siehe Montagehinweis

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775266

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,296 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de