IC-DFR 6 - Anbaurahmen

1852066

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1852066

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.





Anbaurahmen, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: IC-DFR, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden

Ihre Vorteile

- Durchführungsmontagerahmen für invertierten COMBICON-Stecker IC 2,5/-STGF-5,08
- Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
- Befestigungsflansche reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
- Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1852066
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHZBE
GTIN	4017918108946
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,09 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

IC-DFR 6 - Anbaurahmen

1852066

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1852066

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Produktfamilie	IC-DFR
Produktlinie	COMBICON Connectors Special
Bauform	Durchführungsmontagerahmen
Polzahl	6
Rastermaß	5,08 mm
Anzahl der Anschlüsse	6
Anzahl der Reihen	1
Anzahl der Potenziale	6

Bestückung

Teilbestückung	Nein

Maße

Maßzeichnung	
Rastermaß	5,08 mm
Breite [w]	54,15 mm
Höhe [h]	16,75 mm
Länge [l]	19 mm

Materialangaben

Materialangaben - Gehäuse

Farbe (Gehäuse)	grün (6021)
Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12	850
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13	775
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2	125 °C

Steckverbinder

Anschluss 1

Isolierstoff	PA
CTI nach IEC 60112	600

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Maß b: 10,84 mm + (Polzahl x 5,08 mm)
Maß c: Maß b + 5,83 mm

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-15.0	27460405

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,013 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de