

# FBSK 2-10/ZFKDS 10 - Steckbrücke



1986644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1986644>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Feste Brücke, vollisoliert, Raster: 10 mm, Polzahl: 2



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1986644
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AARZFE
GTIN	4017918973100
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,57 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,556 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

# FBSK 2-10/ZFKDS 10 - Steckbrücke



1986644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1986644>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produktfamilie	FBSK
Produktlinie	COMBICON Terminals Special
Polzahl	2
Rastermaß	10 mm
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1
Anzahl der Potenziale	2

### Maße

Rastermaß	10 mm
-----------	-------

### Materialangaben

#### Materialangaben - Kontakt

Hinweis	WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material Kontakt	Cu-Legierung

#### Materialangaben - Gehäuse

Farbe (Gehäuse)	rot (3001)
Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12	850
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13	775
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2	125 °C

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

Isolierstoff	PA
CTI nach IEC 60112	600

# FBSK 2-10/ZFKDS 10 - Steckbrücke



1986644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1986644>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-15.0	27460406

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBSK 2-10/ZFKDS 10 - Steckbrücke



1986644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1986644>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,06 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)