

# AI 10-18 RD-1500 - Aderendhülse



2100037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2100037>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 18 mm, Hüslenlänge: 28 mm, Farbe: rot



## Ihre Vorteile

- Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
- Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt
- Die Metallhülsen bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2100037
Verpackungseinheit	1.500 Stück
Mindestbestellmenge	1.500 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH3411
GTIN	4067923214651
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,78 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,78 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften


Produkttyp	Aderendhülse
Leiterklasse	flexible Leiter, Klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Produkteigenschaft	UL-zertifiziert
	Bestehend aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
	Entsprechen maßlich den Anforderungen der DIN 46228-4 und UL 486F
	Kunststoffkragen aus Polypropylen
	Halogenfrei
	Lang-/Kurzzeittemperatur: +105 °C/+120 °C

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG max	8
Abisolierlänge	21 mm

### Maße

Maßzeichnung	
Hülsenlänge	28 mm
Länge Kontaktbereich	18 mm
Abisolierlänge maximal	21 mm
Hüsendurchmesser	4,6 mm
Hülsenwandstärke	0,2 mm
Isolierkragenstärke	0,3 mm
Innenmaß Isolierkragen	7,5 mm

### Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Beschichtung	galvanisch verzinkt
Oberflächenbeschaffenheit	galvanisch verzinkt
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Mechanische Eigenschaften

#### Technische Daten

# AI 10-18 RD-1500 - Aderendhülse



2100037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2100037>

Hülsenlänge	28 mm
-------------	-------

## Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	NFC 63-023
------------------	------------

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Hülsenlänge (b), Länge Kontaktbereich (h), Innenmaß Isolierkragen (d), Hüsendurchmesser (k), Isolierkragenstärke (i), Hülsenwandstärke (j)

# AI 10-18 RD-1500 - Aderendhülse



2100037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2100037>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2100037>



**cULus Listed**

Zulassungs-ID: E488001

# AI 10-18 RD-1500 - Aderendhülse



2100037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2100037>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

### ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# AI 10-18 RD-1500 - Aderendhülse



2100037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2100037>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)