# UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Profil

2200920

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200920

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Grundprofil, Profilbreite (innen): 72 mm, Profilbreite (außen): 75 mm, Länge: 130 mm, Tiefe: 29,4 mm

## Ihre Vorteile

- Strangprofil aus Aluminium
- Varianz in der Anschlusstechnik
- Montierbar auf die Tragschiene
- Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
- Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
- EMV-Schutz

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2200920 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHDFA |
| GTIN | 4046356716253 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 102,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 98 g |
| Zolltarifnummer | 76042990 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Aufbaugehäuseunterteil |
| Gehäuseart | Strangprofilgehäuse |
| Gehäusetyp | Strangprofilgehäuse |
| Gehäuseserie | UM-ALU |
| Produktfamilie | UM-ALU 4-72 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Tiefe | 29,4 mm |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 25,5 mm |
| Länge | 130 mm |

Außenmaß

| | |
|---|---|
| Profilbreite (außen) | 75 mm |

Innenmaß

| | |
|---|---|
| Profilbreite (innen) | 72 mm |

Leiterplatten-Design

| | |
|---|---|
| Leiterplattenstärke | 1,44 mm ... 2 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe (Profil) | aluminiumfarben |
| Material Profil | Aluminium (eloxiert) |
| Oberflächenbeschaffenheit | eloxiert |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Max. zu erreichender IP-Code | IP40 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |

### Angaben zur Leiterplatte

| | |
|---|---|
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 3 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |

| | |
|---|---|
| Leiterplattenfläche | 8421 mm² ... 8868 mm² (TOP in Verbindung mit Seitenelementen COVER…AL) |
| | 8531 mm² ... 8823 mm² (BOTTOM in Verbindung mit Seitenelementen COVER…AL) |
| | 8421 mm² ... 9180 mm² (TOP in Verbindung mit Seitenelementen COVER...PA) |
| | 8656 mm² ... 9180 mm² (BOTTOM in Verbindung mit Seitenelementen COVER...PA) |
| Leiterplattenstärke | 1,44 mm ... 2 mm |

## Montage


| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubmontage |
| Einbaulage | parallel zur Tragschiene |

## Verpackungsangaben


| | |
|---|---|
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de