
ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - Leiterplatte

2202542

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202542

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Lochrasterplatine für das ME MAX DEV-KIT; für 4-polige MSTBO-Grundgehäuse; geeignet für Handlötung



Ihre Vorteile

- Lochrasterleiterplatte zur Selbstbestückung (für MSTBO-Grundgehäuse)
- Lochrastermaß: 2,54 mm
- Einfache Montage

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2202542
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHABD
GTIN	4055626142302
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29 g
Zolltarifnummer	85340019
Ursprungsland	SI

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leiterplatte
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäusetyp	Modulare Gehäuse
Gehäuseserie	ME-MAX
Produktfamilie	ME-MAX

Maße

Breite	95,2 mm
Höhe	99,2 mm
Tiefe	1,6 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material	FR 4-21

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27260692
ECLASS-15.0	27260692

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de