DCS 15 M C O C C 7035 - Elektronikgehäuse

2203189

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203189

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Display-Gehäuse 15" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben

Ihre Vorteile

- Display-Gehäuse für mobile und stationäre Bediengeräte
- Integration von TFT-Display und Folientastaturen
- Schutzart bis zu IP54
- Schlagzäher ABS-Kunststoff
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2203189
Verpackungseinheit	4 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACFBAA
GTIN	4055626378435
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	756 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	756 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Display-Träger
Gehäusetyp	Display-Träger
Gehäuseserie	DCS
Produktfamilie	DCS 15..
Lüftungsöffnung vorhanden	nein
Batteriefach	nein

Display

Diagonale	15 " / 38,3 cm (Fenster für Display)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	363 mm
Höhe	286 mm
Tiefe	62 mm
Maße	306 mm x 230 mm (Fenster für Display, Position mittig)

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
CTI nach IEC 60112	400 ≤ CTI < 600

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Glühdrahtprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	80 °C
Prüfdauer	1 h

Kraft	20

Schutzart (IP-Code)

Prüfspezifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP54

Angaben zur Leiterplatte


Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	2
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Wandbefestigung	nein
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schematische Abbildung - weitere Details siehe Produktfamilienzeichnung im Download Center

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190103
ECLASS-15.0	27190103

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de