D T 7,0 WVGA P - Display

2203551

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203551

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

TFT-Modul 7", 800 x 480 Pixel, transmissiv / color, LED-Backlight ,weiß, Interface: parallel, 24 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C



Ihre Vorteile

- Kontrastreiches TFT-Farbdisplay
- Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse der Serie DCS
- Lange Verfügbarkeit
- Passende Schutzscheibe und Dichtungsmaterial
- Hochauflösend mit schneller Reaktionszeit
- Gängige Schnittstelle für Ihre Elektronik

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2203551
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACGAAB
GTIN	4055626482606
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	195,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	195,4 g
Zolltarifnummer	85312040
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Display

Display

Display-Typ	TFT-Farbdisplay
Ausführung des Displays	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigeart	transmissiv
Panel-Technologie	TFT
Diagonale (cm)	17,78 cm
Diagonale (inch)	7 "
Bildschirmauflösung	800 x 480 Pixel (WVGA)
Display-Format	5:3
Display-Beleuchtungstyp	LED, weiß
Betrachtungsrichtung	6:00
Controller	HX8264-D, HX8664-B
Darstellung	farbig

Schnittstellen

Interface	24-Bit RGB

Maße

Maße	165 mm x 100 mm x 6 mm (Abmessungen der Montageplatte)
	157 mm x 89 mm (Sichtbereich)
	154 mm x 86 mm (Aktiver Bereich)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 80 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de