FRONT-SFL 2,5/D32 - Federleiste

2285593

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285593

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

BOX



19"-Federleiste, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, Rastermaß: 0 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2285593
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHHAA
GTIN	4017918055998
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	119,34 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	119,253 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	19"-Federleiste
Produktfamilie	FRONT-SFL 2,5
Bauform	D
Polzahl	32
Rastermaß	0 mm

Bestückung

Teilbestückung	Nein


Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Schraubengewinde	M2,5

Maße

Maßzeichnung	
Breite	95 mm
Höhe	34,8 mm
Länge	30,1 mm
Bohrlochdurchmesser	2,8 mm
Rastermaß	-

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton

Zeichnungen

Maßzeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285593

cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19860303

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
B				
	250 V	4 A	30 - 12	-
D				
	300 V	4 A	30 - 12	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de