# UM-ALU 4-100,5 FRONT 200 - Frontplatte

2200948

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200948

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Breite: 101,8 mm, Länge: 201,3 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-..COVER PA..

## Ihre Vorteile

- Strangprofil aus Aluminium
- Varianz in der Anschlusstechnik
- Montierbar auf die Tragschiene
- Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
- Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
- EMV-Schutz

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2200948 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHDFC |
| GTIN | 4046356720939 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 115,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 115,4 g |
| Zolltarifnummer | 76061191 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Aufbaugehäuseabdeckung |
| Gehäuseart | Strangprofilgehäuse |
| Gehäuseserie | UM-ALU |
| Produktfamilie | UM-ALU 4-100,5 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 101,8 mm |
| Tiefe | 2 mm |
| Länge | 201,3 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe (Gehäuse) | aluminiumfarben |
| Material Gehäuse | Aluminium (eloxiert) |
| Oberflächenbeschaffenheit | eloxiert |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Max. zu erreichender IP-Code | IP40 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |

## Zeichnungen

Schemazeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de