

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Federleiste

2201632

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201632

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.





19"-Federleiste, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: FRONT-ZFL 1,5, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2201632
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHHBA
GTIN	4017918902001
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	55,47 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55,09 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	19"-Federleiste
Produktfamilie	FRONT-ZFL 1,5
Bauform	D
Polzahl	32
Rastermaß	5,08 mm

Bestückung

Teilbestückung	Nein


Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV

Anschlussdaten

Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	11 mm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	94,7 mm
Höhe	20,3 mm
Länge	28,5 mm
Rastermaß	5,08 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PBT
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton

Zeichnungen

Maßzeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201632

cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20020920

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
B				
	300 V	4 A	24 - 16	-
D				
	300 V	4 A	24 - 16	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	4,793 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de