
PBR 42A RD - Querverbinder

2201915

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2201915

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckbrücke für Powerverbinder PCO im ME MAX-Gehäuse, Farbe: rot (ähnlich RAL 3000)

Ihre Vorteile

- Hohe Ströme zwischen Modulen verteilen
- Montage und Demontage der Module im Verbund
- Vereinfachung der Verdrahtung des Gerätesystems spart Kosten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2201915
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHADZ
GTIN	4046356933964
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	46,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	40,788 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	ME-MAX

Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I_N	42 A

Maße

Länge	500 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	rot (RAL 3001)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,174 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de