D T 15,0 XGA L - Display

2203553

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203553

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



TFT-Modul 15", 1024 x 768 Pixel, transmissiv/color, LED-Backlight, weiß, Interface: LVDS, 8 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Ihre Vorteile

- Kontrastreiches TFT-Farbdisplay
- Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse der Serie DCS
- Lange Verfügbarkeit
- Passende Schutzscheibe und Dichtungsmaterial
- Hochauflösend mit schneller Reaktionszeit
- Gängige Schnittstelle für Ihre Elektronik

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2203553
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACGAAB
GTIN	4055626482613
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.428,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.428,7 g
Zolltarifnummer	85312040
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Display

Display

Display-Typ	TFT-Farbdisplay
Ausführung des Displays	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzeigeart	transmissiv
Panel-Technologie	TFT
Diagonale (cm)	38,1 cm
Diagonale (inch)	15 "
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel (XGA)
Display-Format	4:3
Display-Beleuchtungstyp	LED, weiß
Lebensdauer Leuchtmittel	50000 h
Darstellung	farbig

Schnittstellen

Interface	LVDS 1 Port

Maße

Maße	327 mm x 254 mm x 12 mm (Abmessungen der Montageplatte)
	304 mm x 228 mm (Aktiver Bereich)
	307 mm x 231 mm (Sichtbereich)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 80 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de