

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299592>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 40-polig); Kabellänge: 8 m



Ihre Vorteile

- Nicht geschirmt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2299592
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	DI
Produktschlüssel	DK2211
GTIN	4017918861889
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.120,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.110 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Schutzart (Einbauort)	≥ IP54 (Einbauort)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung)	-40 °C ... 70 °C (feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung)	-10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 2000 m

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung (AC)	≤ 30 V AC
Betriebsspannung (DC)	≤ 60 V DC
Nennbetriebsart	100 % ED
Strom (pro Pfad, 50 °C)	≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating)
Strom (pro Pfad, 70 °C)	≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating)

Kabel / Leitung

Leitungslänge	8 m
---------------	-----

40X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Polzahl	40
Geschirmt	nein
Leitungstyp	40X0.14 [PVC]
Leiterart	Konfektioniertes Rundkabel
Leiteraufbau Signalleitung	7x 0,16 mm
AWG Signalleitung	26
Leitungsquerschnitt	40x 0,14 mm ²
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1 mm ±0,03 mm
Leitungsaußendurchmesser	9,90 mm ±0,4 mm
Außenmantel, Material	Semi-Rigid-PVC
Außenmantel, Farbe	grau
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Leitungs-Widerstand	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Isolationswiderstand	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	82 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	155 mm
Dynamische Belastbarkeit (Biegen)	Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser)
Halogenfreiheit	nein
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2 (Rohleitung)
	VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung)

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299592>



	IEC 60332-3-22 (Rohleitung)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Ölbeständigkeit	gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung)
Kabelausführung	Kabel für ein Modul

Farbcode: Einzelader

schwarz	IDC/FLK40 (1) = IDC/FLK40 (1)
braun	IDC/FLK40 (2) = IDC/FLK40 (2)
rot	IDC/FLK40 (3) = IDC/FLK40 (3)
orange	IDC/FLK40 (4) = IDC/FLK40 (4)
gelb	IDC/FLK40 (5) = IDC/FLK40 (5)
grün	IDC/FLK40 (6) = IDC/FLK40 (6)
blau	IDC/FLK40 (7) = IDC/FLK40 (7)
violett	IDC/FLK40 (8) = IDC/FLK40 (8)
grau	IDC/FLK40 (9) = IDC/FLK40 (9)
weiß	IDC/FLK40 (10) = IDC/FLK40 (10)
weiß-schwarz	IDC/FLK40 (11) = IDC/FLK40 (11)
weiß-braun	IDC/FLK40 (12) = IDC/FLK40 (12)
weiß-rot	IDC/FLK40 (13) = IDC/FLK40 (13)
weiß-orange	IDC/FLK40 (14) = IDC/FLK40 (14)
weiß-gelb	IDC/FLK40 (15) = IDC/FLK40 (15)
weiß-grün	IDC/FLK40 (16) = IDC/FLK40 (16)
weiß-blau	IDC/FLK40 (17) = IDC/FLK40 (17)
weiß-violett	IDC/FLK40 (18) = IDC/FLK40 (18)
weiß-grau	IDC/FLK40 (19) = IDC/FLK40 (19)
braun-schwarz	IDC/FLK40 (20) = IDC/FLK40 (20)
braun-rot	IDC/FLK40 (21) = IDC/FLK40 (21)
braun-orange	IDC/FLK40 (22) = IDC/FLK40 (22)
braun-gelb	IDC/FLK40 (23) = IDC/FLK40 (23)
braun-grün	IDC/FLK40 (24) = IDC/FLK40 (24)
braun-blau	IDC/FLK40 (25) = IDC/FLK40 (25)
braun-violett	IDC/FLK40 (26) = IDC/FLK40 (26)
braun-grau	IDC/FLK40 (27) = IDC/FLK40 (27)
braun-weiß	IDC/FLK40 (28) = IDC/FLK40 (28)
grün-schwarz	IDC/FLK40 (29) = IDC/FLK40 (29)
grün-braun	IDC/FLK40 (30) = IDC/FLK40 (30)
grün-rot	IDC/FLK40 (31) = IDC/FLK40 (31)
grün-orange	IDC/FLK40 (32) = IDC/FLK40 (32)
grün-blau	IDC/FLK40 (33) = IDC/FLK40 (33)
grün-violett	IDC/FLK40 (34) = IDC/FLK40 (34)
grün-grau	IDC/FLK40 (35) = IDC/FLK40 (35)
grün-weiß	IDC/FLK40 (36) = IDC/FLK40 (36)
gelb-schwarz	IDC/FLK40 (37) = IDC/FLK40 (37)

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel



2299592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299592>

gelb-braun	IDC/FLK40 (38) = IDC/FLK40 (38)
gelb-rot	IDC/FLK40 (39) = IDC/FLK40 (39)
gelb-orange	IDC/FLK40 (40) = IDC/FLK40 (40)

Anschlussdaten

Anschluss 1

Anschluss gemäß Norm	IEC 60603-13 (in Anlehnung)
Anschlussart	IDC/FLK-Buchsenleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	40
Steckzyklen	> 50
Rastermaß	2,54 mm

Anschluss 2

Anschluss gemäß Norm	IEC 60603-13 (in Anlehnung)
Anschlussart	IDC/FLK-Buchsenleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	40
Steckzyklen	> 50
Rastermaß	2,54 mm

Hinweise


Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299592>

Zeichnungen

Diagramm



Maximal zulässiger Strom pro Pfad im abgerollten Zustand

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299592>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2299592>

	EAC Zulassungs-ID: RU*-DE.HB*35.B00385
--	--

		UL Listed Zulassungs-ID: E238705	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine			125 V	1 A	-	-

		cUL Listed Zulassungs-ID: E238705	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine			125 V	1 A	-	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de