# FL MGUARD PCIE4000 VPN - Router

2701278

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701278

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Security-Appliance, PCIE-Karte, 10/100 Mbit/s, NAT, Advanced-Firewall, VPN, mit Lizenzen funktional erweiterbar

## Ihre Vorteile

- Zentrales Management-Tool
- Höchste Sicherheit
- Maximale Performance

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2701278 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN332 |
| GTIN | 4055626018737 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 155,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 141 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |

# Technische Daten

## Hinweise

### Hinweis zur Anwendung

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |

## Schnittstellen

### Ethernet

| | |
|---|---|
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
| Anzahl der Kanäle | 2 (RJ45-Ports) |

## Systemeigenschaften

### Systemvoraussetzungen

| | |
|---|---|
| Unterstützte Browser | HTTPS-Unterstützung erforderlich |

## Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Security-Router ohne Tragschienenmontage |
| Format | PCIe x1 |

### Isolationseigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | max. 2,88 W |
| Lokale Diagnose | je eine LED pro Port Activity LED rot |
| | je eine LED pro Port Link aktiv LED grün |

### Versorgung

| | |
|---|---|
| Anschluss Versorgung | über PCI-Bus |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP00 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % (keine Betauung) |

## Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | PCIe x1-Slot |

## EMV-Daten

| | |
|---|---|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |

## Signalisierung

| | |
|---|---|
| Statusanzeige | Link/Aktivity je Port |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19170406 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001478 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 906a4e83-c8c7-4333-b58e-c7be2d250ff4 |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de