# RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaxialkabel

2702140

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702140

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: starr, Dämpfung: 2,0 / 3,3 / 4,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (male) -> RSMA (male), Kabellänge: 5 m, technisch verbesserter, bleifreier Nachfolgeartikel verfügbar: Artikel-Nr. 1340137

## Ihre Vorteile

- Geringe Dämpfung
- UV-beständig
- Für den Außenbereich

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2702140 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK |
| Produktschlüssel | DNC6A3 |
| GTIN | 4046356988407 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 250,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 214 g |
| Zolltarifnummer | 85442000 |
| Ursprungsland | US |

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Koaxialleitung |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich | 0,3 GHz ... 6 GHz |
| Impedanz | 50 Ω |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | RSMA(m) |
| Anschlussart | N(m) |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Außenmantel, Material | PE |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Leitungslänge | 5 m |
| Leitungstyp | 195 |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,95 mm |
| Außenmantel, Material | PE |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Biegeradius dauernd | 12,70 mm |
| 868 / 900 MHz | 2 dB |
| 2,4 GHz | 3,3 dB |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27060310 |
| ECLASS-15.0 | 27060310 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001682 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8828a5b7-57ec-4ed8-97c5-8654b15b56b4 |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de