PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - Powerleitung

2702304

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702304

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Powerleitung, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, Stecker gerade, auf Buchse gerade, Kabellänge: 1 m

Produktbeschreibung

Die Leitung dient zur Serienschaltung mehrer PLD-Schaltschrankleuchten der 600er-Klasse.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2702304
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	DRL23Z
GTIN	4055626112299
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	130,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	130 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Power-Kabel
Anwendung	Schaltschrankleuchten
Polzahl	3
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein

Materialangaben

Material Verschraubung	nicht vorhanden
Außenmantel, Material	PVC
Material Leiter	blanke Cu-Litze

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	250 V AC
Nennstrom I_N	16 A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade

Anschluss 2

Bauform	Buchse gerade

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1 m

H05VV-F3G [PVC]

Polzahl	3
Geschirmt	nein
Leitungstyp	H05VV-F3G [PVC]
AWG Signalleitung	16
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	2,7 mm
Leitungsaußendurchmesser	7,8 mm
Außenmantel, Material	PVC
Außenmantel, Farbe	orange RAL 2004
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Material Aderisolation	PVC TI2
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	40 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
	IP40 (gesteckt)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 40 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de