BL FPM 21.5 - Monitor

2400515

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2400515

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LCD-21,5-"-Flachbildmonitor mit Schutzart IP65 und projiziertem kapazitivem Touchscreen

Produktbeschreibung

Der Basicline BL FPM 21.5 ist ein Flachbildschirm für industrielle Anwendungen und überall dort einsetzbar, wo der Bildschirm weiter entfernt aufgestellt werden soll.

Ihre Vorteile

- 21,5"-Display
- DisplayPort 1.2, VGA- und DVI-I-Eingänge
- Integrierte Konfigurationstasten
- Umgebungstemperatur im Betrieb von -10 °C ... 60 °C
- 21,5"-Touchscreen-Display

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2400515
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DQ
Produktschlüssel	DRBABD
GTIN	4055626076201
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,826 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7 kg

Zolltarifnummer	85249100
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Monitor

Rechnerdaten

Prozessor	ohne Prozessor
Betriebssystem	ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicher	ohne Arbeitsspeicher
Datenspeicher	ohne Datenspeicher
Kühlung	passiv
Steckplätze	ohne Steckplatz
Optisches Laufwerk	ohne Laufwerk
Sonderausstattung	ohne

Display

Display-Typ	54.6 cm / 21.5"-TFT
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Touch-Technologie	projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung
Display-Beleuchtungstyp	LED
Helligkeit	300 cd/m² typisch (regelbar)
MTBF	> 50000 h
Farbpalette	16,7 Mio. Farben

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannung	24 V DC (±10 %)
Netzteil	24 V DC
Stromaufnahme maximal	0,9 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Abisolierlänge	7 mm

Schnittstellen

Schnittstellen	1x USB Typ A (nur für Touchsteuerung)
	1x DisplayPort

Monitorausgang	1x DVI-D
	1x VGA
Netzwerk	ohne Netzwerk

Maße

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe	562 mm / 382 mm / 51 mm

Einbaumaß

Breite / Höhe / Einbautiefe	547 mm / 367 mm /

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 90 % (keine Betauung)
Schock	15g, 11 ms Impulsdauer
Vibration (Betrieb)	1g

Montage

Montageart	Frontmontage
	VESA-Halterung
Halterungssystem	VESA MIS-D 100 C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 10.0	EC004862

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	cf7bdc86-e1c6-4116-b823-0f7c3e8a04ea

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de