PSD-S AE V15/1 - Akustisches Element

2700140

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700140

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sprachausgabeelement, 24 V DC, max. 50 mp3- oder wav-Dateien speicherbar, max. 15 Dateien ansteuerbar, schwarz

Produktbeschreibung

Dieses akustische Signalelement ist als Bestandteil einer modularen Signalsäule vorgesehen. Eine Signalsäule können Sie entsprechend Ihren Anforderungen durch beliebige Kombination von maximal fünf Signalelementen zusammensetzen. Sie können maximal fünf optische Signalelemente oder maximal vier optische und ein akustisches Signalelement einsetzen. Setzen Sie ein akustisches Signalelement ausschließlich als oberstes Element ein. Die mechanische und elektrische Verbindung zwischen den Elementen wird durch einen Bajonettverschluss hergestellt. Zum elektrischen Anschluss der Signalsäule stehen Anschlusselemente mit Zugfeder- oder Schraubanschluss zur Verfügung. Für die Montage der Signalsäule stehen Montageelemente zur Boden- oder Rohrmontage zur Verfügung. Beachten Sie, dass PSD-S-Signalsäulen (70 mm Durchmesser) mechanisch nicht kompatibel zu PSD-S 50-Signalsäulen (50 mm Durchmesser) sind.

Ihre Vorteile

- Mehrsprachige Signalisierung dank Sprachausgabe
- Bis zu 50 mp3- oder wav-Dateien speicherbar
- Lautstärke per Konfigurations-Software einstellbar
- Lautstärke über Potenziometer einstellbar
- Lautstärke über bis zu zwei Steuerleitungen reduzierbar
- Maximale Lautstärke 88 dB(A)
- Schutzart: IP65, in montiertem Zustand

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2700140
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück

Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	DRL113
GTIN	4046356491327
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	296 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	267,5 g
Zolltarifnummer	85318070
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften


Produkttyp	Signalelement
Produktfamilie	PSD-S
Lieferumfang	USB-Kabel, Software zur Konfiguration des Sprachausgabeelements und Handbuch auf dem Element

Elektrische Eigenschaften

Allgemein

Eingangsspannung	24 V DC ±10 %
Eingangsnennspannungsbereich	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Einschaltstrom maximal	max. 3 A (für ca. 2 ms)
Stromaufnahme	typ. 30 mA (im Standby-Betrieb)
	max. 400 mA (bei Wiedergabe)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer elektrisch	min. 5 000 h
Art des akustischen Signals	Sprachausgabe (max. 15 Dateien ansteuerbar)
Lautstärke	max. 88 dB

Maße

Maßzeichnung	
Höhe	110 mm
Durchmesser	71,5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (RAL 9005)
Material	Polycarbonat PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65, in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Montage

Montageart	Steckmontage
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Maßzeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700140

cULus Listed
Zulassungs-ID: E123528

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371237
ECLASS-15.0	27371237

ETIM

ETIM 10.0	EC001261

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	54db03e3-7a10-4bc2-a6c3-b73913072c52

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	24,115 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de