PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC - Erweiterungsmodul

2702382

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702382

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakterweiterung bis SIL 3, Cat. 4, PL e in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät, 5 Freigabestrompfade, U_S = 24 V DC, steckbare Schraubklemme

Produktbeschreibung

Die Kontakterweiterung PSR-MC82 ermöglicht eine unkomplizierte Erweiterung der Freigabepfade eines Basisgeräts. Sie liefert fünf zusätzliche Freigabestrompfade und ist mit einer Baubreite von nur 17,5 mm äußerst kompakt. Das PSR-MC82 eignet sich sowohl für klassische Signalgeber wie Not-Halt oder Schutztüren als auch für den Einsatz an fehlersicheren Steuerungen.

Ihre Vorteile

- Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061 in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät
- Geringe Gehäusebreite von nur 17,5 mm
- 1- und 2-kanalige Ansteuerung
- 5 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang
- Automatische Aktivierung

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2702382
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DD
Produktschlüssel	DNA181
GTIN	4055626145471
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	208,71 g

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	184,08 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherheitsrelais
Produktfamilie	PSRcompact
Anwendung	Erweiterungsmodul
Ansteuerung	1- und 2-kanalig
Relaistyp	Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II, III
Verschmutzungsgrad	2

Zeiten

Typ. Anzugszeit bei U_s	< 50 ms (bei Ansteuerung A1 bei U_s)
Rückfallzeit typisch	< 25 ms (bei Ansteuerung über A1)
Wiederbereitschaftszeit	< 100 ms

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	15,2 W (U_B = 30 V ,I_L^2 = 64 A²; $P_{Gesamt\ max}$ = 2,4 W + 12,8 W)
Nennbetriebsart	100 % ED
Bemessungsisolationsspannung	250 V AC
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination".

Versorgung

Benennung	Für Meldeausgang M1
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung U_S	19,2 V DC ... 30 V DC
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung U_S	24 V DC -20 % / +25 %
Schutzbeschaltung	Serieller Verpolschutz
	Suppressordiode
	Kurzschlussschutz für M1

Eingangsdaten

Digital: A1

Beschreibung des Eingangs	sicherheitsgerichtet
Anzahl der Eingänge	1
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal	19,2 V DC ... 30 V DC
Einschaltstrom	max. 125 mA (Δt = 7 ms bei U_s)
	max. 1 ms (Testpulsbreite, High-Testpulse)

Filterzeit	min. 10 ms (Testpulsrate, High-Testpulse)
	max. 1 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse)
	min. 5 ms (Testpulsrate Low-Testpulse)
Schutzbeschaltung	Verpolschutz
	Suppressordiode
Stromaufnahme	typ. 80 mA

Ausgangsdaten

Relais: Freigabestrompfade (23/24 ... 63/64)

Beschreibung des Ausgangs	2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei
Anzahl der Ausgänge	5 (unverzögert)
Kontaktausführung	5 Freigabestrompfade
Kontaktmaterial	$AgSnO_2$
Schaltspannung	min. 5 V AC/DC
	max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten)
Schaltleistung	min. 50 mW
Einschaltstrom	min. 10 mA
	max. 20 A (≤ 100 ms)
Schaltvermögen	3 A (24 V (DC13))
	3 A (250 V (AC15))
Grenzdauerstrom	6 A
Quadr. Summenstrom	64 A^2 (Derating beachten)
Schaltfrequenz	max. 0,1 Hz
Lebensdauer mechanisch	10x 10^6 Schaltspiele
Ausgangssicherung	10 A gL/gG
	6 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen)

Relais: Diagnosekontakt (11/12)

Beschreibung des Ausgangs	Diagnosekontakt, 2 NC in Reihe, potenzialfrei
Anzahl der Ausgänge	1 (unverzögert)
Kontaktausführung	1 Rückmeldestrompfad
Kontaktmaterial	$AgSnO_2$
Schaltspannung	min. 5 V AC/DC
	max. 24 V DC
Schaltleistung	min. 50 mW
Einschaltstrom	min. 10 mA
	max. 1 A
Grenzdauerstrom	100 mA
Schaltfrequenz	max. 0,1 Hz
Lebensdauer mechanisch	10x 10^6 Schaltspiele
Ausgangssicherung	1 A gL/gG (Unverzögerte Kontakte)

Melden: M1

Beschreibung des Ausgangs	nicht sicherheitsgerichtet

Anzahl der Ausgänge	1 (digital, PNP)
Spannung	22 V DC (U_s - 2 V)
Strom	max. 100 mA
Einschaltstrom maximal	500 mA (Δt = 100 ms bei U_s)
Ohmsche Last	min. 240 Ω
Schaltfrequenz	0,5 Hz (ohmsch)
Schutzbeschaltung	Suppressordiode
Kurzschlussschutz	ja
Entladeschaltung	Nein

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

steckbar	ja

Leiteranschluss

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Signalisierung

Statusanzeige	2 x LED (grün)

Maße

Breite	17,5 mm
Höhe	112,7 mm
Tiefe	111,7 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	gelb (RAL 1018)
Material Gehäuse	PA

Kennwerte

Sicherheitstechnische Daten

Stopkategorie (EN 60204-1)	0

Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849

Performance Level (PL)	e

Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät)

Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3 (in Verbindung mit geeignetem Auswertegerät)

Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061

Safety Integrity Level (SIL)	3

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Schutzart Einbauort minimal	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C (Derating beachten)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Einsatzhöhe	max. 2000 m (über NN)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Schock (Betrieb)	15g (Bei Belastung durch Schock sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 6 ms möglich)
Vibration (Betrieb)	10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bei Belastung durch Vibration sind Kontaktreaktionen bis zu einer Dauer von 1 ms möglich.)

Zulassungen

CE


Kennzeichnung	CE-konform

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	siehe Derating-Kurve
Einbaulage	vertikal oder horizontal


Zeichnungen

Schaltplan



Applikationsbeispiel

Blockschaltbild



Blockschaltbild

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2702382

Functional Safety
Zulassungs-ID: 4420515124303

Functional Safety
Zulassungs-ID: 44 78015124303

cULus Listed
Zulassungs-ID: E140324

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

ETIM

ETIM 9.0	EC001449

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de