SVP 2E- 48AC - Gasableiter

2788919

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2788919

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

48 V
IEC



2-Elektroden-Gasableiter der Bauform H, Nennspannung: 48 V AC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2788919
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL321Z
GTIN	4017918071974
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,53 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,5 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gasableiter
Produktfamilie	COMTRAB
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC

Maße

Breite	8 mm
Höhe	8 mm
Tiefe	6 mm

Materialangaben

Farbe	enzianblau (RAL 5010)
	silberfarben

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein

Schutzschaltung

Wirkungsrichtung	Line-Earth Ground
Nennspannung U_N	48 V AC
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike	≤ 600 V
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 10.0	EC002497

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de