LIT 2X1-24 - Überspannungsschutzgerät

2804636

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2804636

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.





Überspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul für zwei Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial.

Ihre Vorteile

- Platzsparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
- Kostenoptimiert dank maßgeschneiderten Produkteigenschaften
- Universell einsetzbar dank erweitertem Nennspannungsbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2804636
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL2211
GTIN	4046356428316
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	54,12 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	53,46 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Überspannungsschutz für MSR-Technik
Produktfamilie	LINETRAB
IEC-Prüfklasse	C1
	C2
	C3
	D1
Bauform	Tragschienenmodul einteilig
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2


Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	24 V DC

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 14

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,2 mm
Höhe	93,1 mm
Tiefe	102,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)

Materialangaben

Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolierstoff	PBT
Material Gehäuse	PBT

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein

Schutzschaltung

Wirkungsrichtung	Line-Earth Ground
Nennspannung U_N	24 V DC
Höchste Dauerspannung U_C	36 V DC
	25 V AC
Bemessungsstrom	350 mA (40 °C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	≤ 2 µA
Schutzleiterstrom I_{PE}	≤ 4 µA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) µs (Ader-Erde)	5 kA
Impulsableitstoßstrom I_{imp} (10/350) µs (Ader-Erde)	500 A
	1 kA (in Summe)
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) µs	10 kA
	20 kA (1x)
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) µs maximal (Ader-Ader)	10 kA
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) µs maximal (Ader-Erde)	20 kA (in Summe)
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde)	50 A
	100 A (in Summe)
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike	≤ 60 V
Restspannung bei I_n (Ader-Erde)	≤ 50 V
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Erde)	≤ 60 V
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	≤ 60 V (C1 - 500 V / 250 A)
	≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 55 V (C3 - 10 A)
	≤ 55 V (C3 - 50 A)
	≤ 250 V (D1 - 500 A)
Ansprechzeit tA (Ader-Erde)	≤ 1 ns
Einfügungsdämpfung aE, asym.	typ. 0,3 dB (1 MHz/50 Ω)
	typ. 0,2 dB (350 kHz/150 Ω)
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 50 Ω-System	typ. 6 MHz
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 150 Ω-System	typ. 2 MHz
Kapazität	≤ 1,3 nF (pro Kanal)
Widerstand pro Pfad	3,3 Ω 20 %
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine
Erforderliche Vorsicherung maximal	315 mA (T)
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde)	C1 - 500 V / 250 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 50 A
	D1 - 500 A
Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde)	5 A - 1 s

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 2000 m (amsl)

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
Hinweis	A2:2012
Normen/Bestimmungen	EN 61643-21
Hinweis	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage


Montageart	Tragschiene: 35 mm

Zeichnungen


Maßzeichnung



Diagramm



Schaltplan



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2804636

DNV GL
Zulassungs-ID: TAE00001N8

UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 138168

UAE-RoHS
Zulassungs-ID: 23-10-88889

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	c39ddbfe-1fd3-4714-8585-882fac004681

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de